

**Borestangssæt stål med IK, højre, Type: SET07****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260346 SET07
GTIN	4045197656667
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

I kunststofboks.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	A1216M SDUCR/L07
ISO-kode holder	A0810H SDUCR/L07
ISO-kode holder	A1012K SDUCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L <sub>1</sub>	22,5 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	27,5 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40,5 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9 mm

Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	6,5 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	9 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	11 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	10 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	12 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1012/07 mm	260342 1012/07
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1216/07 mm	260343 1216/07
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1012/07 mm	260343 1012/07
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 1216/07 mm	260342 1216/07
Borestang, stål Skaft-Ø / plattestørrelse 0810/07 mm	260342 0810/07

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

---

659957 500