

**DCGX 0702005, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260366 SP4019
GTIN	2050001939135
Artikelklasse	28D

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbryder	62
Hjørneradius	0,05 mm
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,15 - 3 mm
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGX 0702005
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning