

**WNMG 080412, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080412 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 3,8 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Spånbryder	PS
Skæredybde a_p	1 - 3,8 mm

Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning