



## KOMET TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft, kort, Ø Dmin – Ø Dmaks: 139-215mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236680 139-215
GTIN	4047109262126
Artikelklasse	24F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Radial indstillelig holder til vendeskærsplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
- Kompakt værktøjskonstruktion.
- Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
- Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
- Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

Med aksialjustering.

#### Bemærk:

**Holdere og vendeskærsplatter skal bestilles separat.**

Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.

#### Bestillingseksempel:

1×nr. 236680 str. 24–32 – Basisenhed til dobbeltskær G01.

2×nr. 236684 str. 24–32 – Holder til dobbeltskær.

10×nr. 236520 str. 18–010 – Vendeskærsplatter til universalbrug (af typen BK8425).

Indvendig køling: ja

Samlet længde  $L_{i\text{ alt}}$ : 125 mm

ABS® skaft-Ø  $D_s$ : 100 mm

### Teknisk beskrivelse

Ø-område $D_{\min}$ - $D_{\max}$	139 - 215 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	125 mm
ABS® skaft-Ø $D_s$	100 mm
Udførelse	kort
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Skrå forboring
Bor anvendelse	Tværboring
Bor anvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj