



Snittapforlænger, Type: 3



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 338405 3 |
| GTIN | 4067263108153 |
| Artikelklasse | 32H |

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparringer, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------|
| Forlænger L ₃ | 130 mm |
| Til gevindskæft-Ø d ₂ | 4,5 mm |
| Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 371 | M4 |
| Til indspændingslængde l ₁ | 23 mm |
| Forlænger L ₂ | 60 mm |
| Til firkant K ₁ | 3,4 mm |
| Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376 | M6 |
| Forlænger Ø D ₃ | 6 mm |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Forlænger Ø D ₄ | 8,4 mm |
| Forlænger K ₂ | 4,9 mm |
| Produkttype | Forlænger |