



## KOMET TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft, lang, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>maks</sub>: 24-32mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236682 24-32
GTIN	4047109261594
Artikelklasse	24F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Radial indstillelig holder til vendeskærplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
- Kompakt værktøjskonstruktion.
- Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
- Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
- Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

#### Bemærk:

**Holdere og vendeskærplatter skal bestilles separat.**

Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.

#### Bestillingseksempel:

1×nr. 236680 str. 24–32 – Basisenhed til dobbeltskær G01.

2×nr. 236684 str. 24–32 – Holder til dobbeltskær.

10×nr. 236520 str. 18–010 – Vendeskærplatter til universalbrug (af typen BK8425).

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kravelængde L <sub>2</sub>	7 mm
Ø-område D <sub>min</sub> -D <sub>maks</sub>	24 - 32 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	70 mm
Udførelse	lang

Skaft	ABS
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

## Tilbehør

KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Sletbearbejdning Holder 24-32	236688 24-32
---	--------------

KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 24-32	236686 24-32
--	--------------

KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 24-32	236685 24-32
--	--------------

KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 24-32	236684 24-32
--	--------------