

**Fræsevendeskærsplatte LPGT 010210 ER-GM, til high-feed-fræser, PR1835****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

2-skærs vendeskærsplatte.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	LPGT 010210 ER-GM
Hjørneradius	1 mm
Programmeringsradius ved a_p maks.	1,2 mm
Type	INOX
Type	PR1835
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,3 mm
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		