

**LOGU 030310 ER-GM, PR1810, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221975 GG
GTIN	4960664026975
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeplatte med 4 skærekanter. Vendeplattens konvekse skærekantudførelse betyder, at skærekanten kan indføres blødt i materialet.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 1 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOGU 030310 ER-GM
Hjørneradius	1 mm
Type	PR1810
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 - 1,5 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		