

**WNMG 080412, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

WNMG 080412 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,8 - 4 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,8 - 4 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	MS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,35 mm/o

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning