

**WN.G 080408, Type: CA4515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 CA4515
GTIN	4960664600427
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080408 CA4515 Type: CA4515

Spån Bryder: STD

Skæredybde a_p : 0,5 - 4,2 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,7 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 360 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4,2 mm
Spån bryder	STD
Primær anvendelse	K
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,7 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA4515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning