

**WN.G 080404, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 400 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,35 mm/o
Spånbryder	AH
Primær anvendelse	N
Type	KW10
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning