

Garant**DC.T 11T308, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning