



Snittapforlænger med IK, Type: 11L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338435 11L
GTIN	4067263110460
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til indspændingslængde l_1	40 mm
Til firkant K_1	11 mm
Forlænger L_2	90 mm
Til gevindskæft- \emptyset d_2	14 mm
Forlænger \emptyset D_3	14 mm
Forlænger \emptyset D_4	22 mm
Forlænger L_3	330 mm
Forlænger K_2	11 mm

Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M18
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forlænger