

Garant**DC.T 070204, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 HB7020
GTIN	4045197699428
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 070204 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SS

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning