

**Garant****TNMG 160408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TN.G 160408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning