

**TNMG 160408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251474 CA510
GTIN	4960664699179
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

TNMG 160408 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 180 - 590 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	PQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 590 m/min
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning