

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

2-skærs vendeskærsplatte.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	LPGT 010210 ER-GM
Type	ST1400
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,2 mm
Type	PR1825
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,4 mm
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		