

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeplatte med 4 skærekanter. Vendeplattens konvekse skærekantudførelse betyder, at skærekanten kan indføres blødt i materialet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 1 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Type	INOX
Hjørneradius	1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOGU 030310 ER-GM
Type	PR1835
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 - 1,9 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		