

**metabo****Kantfræser håndført, Type: KFM1615F****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Metal-kantfræser til fashøjder på op til 15 mm til forberedelse af svejsesømme.

- **Værktøjsfri fræsedybdeindstilling i trin på 0,1 mm. (fra 0 mm til 15 mm)**
- **Præcis indstilling af fasvinklen.**
- **Kontrolleret arbejde takket være store styringsplatter.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstartsbeskyttelse.**

One-touch Controller. Patenteret, værktøjsfri fræsedybdeindstilling i trin på 0,1 mm. Låsepunkter giver korte indstillingstider for at forhindre uønsket justering af fræsedybden under arbejdet. Præcis indstilling af fasvinklen direkte via styringsplatterne. Universelt fræsehoved med tre HM-vendeplatter til alle fasvinkler fra 0 til 90°. Kontrolleret arbejde takket være store styringsplatter. Anslagsrulle til rørføring giver nem forberedelse af svejsesømme. Værktøjsfrit justerbart bøjlegreb for sikker og jævn styring. Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse giver lang levetid. Vario-Constamatic (VC)-elektronik med massiv aksel til arbejde med materialeegnede omdrejningstal, der forbliver næsten konstante under belastning. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse. Beskyttelse af brugeren ved sideplader til afledning af spånerne. Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring, illustration.

Til fremstilling af affasninger og radier på flade materialer, plader og beholdere, indvendige og udvendige kanter, konturforløb samt afrunding af borer.

**Leveringsomfang:**

3 HM-vendeplatter Universal, anslagsrulle, 2 skruetrækkere, gaffelnøgle SW 10, bøjlegreb, metaBox.

- **3 HM-vendeplatter Universal**

- **Anslagsrulle**
- **Skruetrækker til Torx-skruer 15**
- **Skruetrækker str. 4 med T-greb**
- **Gaffelnøgle str. 10**
- **Bøjlegreb**
- **metaBOX 280 I**

**Bemærk:**

Det nødvendige tilbehør finder du under nr. 078132 og 078134.

**Teknisk beskrivelse**

Energiforsyning	Med kabel
maks. fasehøjde 45°	15
Vægt	6,9 kg
Lydeffektniveau (LwA)	104 dB(A)
Udgangseffekt	900 W
Tomgangsomedrejningstal	12000 min <sup>-1</sup>
Maks. vibration iht. EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Kabellængde	4 m
maks. fasebredde 45°	21
Graderet justering af fræsedybden	0,1 mm
Afrunding af den mindste ydre Ø	100 mm
Nominel effekt	1550 W
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Fasevinkel	0 - 90 grader
Genstartsspærre	ja
Blød opstart	ja
Produkttype	Fræser