

Garant**Krympepatron med kølekanal, PSC 32 kort, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308559 12 |
| GTIN | 4067263110071 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID / Ballufchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Med kølekanaler og gevind med lås.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302416. Krympeapparater nr. 354210 – 354400.
Afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-------------|
| Udragende længde, A-mål | 75 mm |
| Udvendig Ø D | 32 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 12 mm |
| Kølekanaler | låsbar |
| Adapter | PSC 32 kort |
| Holder-standard | ISO 26623-1 |
| Indvendig køling | ja |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Krympepatron |