

**TNMG 160408, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MQ

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	MQ
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning