

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1825, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227472 ST1400
GTIN	4960664028061
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Fræserne bestykses skiftevis med samme antal vendeplatter med formen N2 og N3. Se anvisningerne vedrørende tilknytning på holderen.

Vedledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,09 – 0,16 mm
Type	PR1825
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308 ER-N2
Type	PR1825
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		