



Snittapforlænger med IK, Type: 13



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 338435 13 |
| GTIN | 4067263110491 |
| Artikelklasse | 32H |

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------|
| Til nom. gevind- \varnothing d_1 DIN 374/376 | M22 – M24 |
| Forlænger L_2 | 100 mm |
| Forlænger L_3 | 200 mm |
| Forlænger \varnothing D_3 | 18 mm |
| Til indspændingslængde l_1 | 43 mm |
| Forlænger \varnothing D_4 | 26 mm |
| Forlænger K_2 | 14,5 mm |
| Til firkant K_1 | 14,5 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Til gevindskæft-Ø d ₂ | 18 mm |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Forlænger |