

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1810, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224030 GG
GTIN	4960664027590
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel vendeskærsplattegeometri sørger for reducerede skærekræfter og forbedret spånbrudning. Alle typer med **Wiper-skær** af hensyn til hurtig tilspænding.

Anvendelse:

NB2T / NB3T: Perfekt til **afbrudte snit**, høj skæreydelse og hurtig tilspænding.

Bemærk:

Fræsere bestykses skiftevis med samme antal vendeplatter med form NB2 og NB3. Vær opmærksom på placeringsanvisninger på holderen.

Vejledende værdier for $a_e = 1 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Plattestyrke E	6,35 mm
Type	GG
Tilspænding f_z pr. tand	0,06 - 0,15 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Type	PR1810
Skæremateriale	HM
Anvendelse	Skrubbearbejdning
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		