

**HOLEX****HOLEX Pro Steel konusforsænkingsæt nr. 150182 i rund boks 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150343 5
GTIN	4067263110514
Artikelklasse	12M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konusforsænkingsæt **i kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsænkere til vibrationsfremstilling af konusforsænkninger.

**Indhold:**

1 forsænkere af hver: Str. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Bemærk:**

Kassette, tom, til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

**Teknisk beskrivelse**

Antal forsænkere	5
Antal skær Z	3
Serie	Pro Steel
Belægning	TiAlN

Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skalainddeling for forsænkerskær	ulige
Norm	DIN 335 C
Skaft	Tre-spændefladeskaft med h9
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	S
GG (G)	egnet	20 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm

150182 10,4

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm	150182 12,4
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm	150182 16,5
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm	150182 20,5
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm	150182 6,3