

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227568 GG
GTIN	4960664026340
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Præcis 90° til $a_p = 9$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,09 – 0,27 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408 ER-JT
Type	PR1810
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		