

**Fræsevendeskærsplatte BDMT 070308 ER-JT, til hjørnefræser, PR1810****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227160 GG
GTIN	4960664026470
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$. Præcis 90° op til $a_p = 4$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,09 – 0,16 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PR1810
Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 070308 ER-JT
Type	PR1810
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdatab

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		