

**Fræsevendeskersplade SPMT 1806 EDSR-NB3T, til plan-/hjørnefræser, PR1810****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224031 GG
GTIN	4960664027606
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel vendeskærspladtegeometri sørger for reducerede skærekræfter og forbedret spånafbrydning. Alle typer med **Wiper-skær** af hensyn til hurtig tilspænding.

Anvendelse:

NB2T / NB3T: Perfekt til **afbrudte snit**, høj skæreydelse og hurtig tilspænding.

Bemærk:

Fræsere bestykses skiftevis med samme antal vendeplatter med form NB2 og NB3. Vær opmærksom på placeringsanvisninger på holderen.

Vejledende værdier for $a_e = 1 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Type	GG
Hjørneradius	1,2 mm
Plattestyrke E	6,35 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,06 - 0,25 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Type	PR1810
Skæremateriale	HM
Anvendelse	Skrubbearbejdning
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		