

**SOMT....20ER-GM, PR1810, Type: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222075 10
GTIN	4960664026906
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanten til lave skærekrafter.

Anvendelse:

GM-geometrien er 1. valg til den generelle bearbejdning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Plattestyrke E	4,76 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Vendeplattestørrelse	10
Type	GG
Hjørneradius	2 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,5 – 2 mm
ISO-kode, vendeskærspalte	SOMT100420ER-GM

Type	PR1810
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		