

**Garant****SDGT 090308, HB7630, Type: INOX**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	216409 INOX
GTIN	4067263110828
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

### Udførelse:

Stabile fræsevendeplatter, **præcisionssintret med positive spånbrydere. Plan- og underlagsflade præcisionslebet.**

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,11 mm
Plattestyrke E	3,18 mm
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SDGT 090308
Type	HB7630
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		