

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1810, Type: GG****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 227366 GG |
| GTIN | 4960664026654 |
| Artikelklasse | 25A |

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$. Præcis 90° op til $a_p = 5,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | GG |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,09 – 0,16 mm |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 11T308 ER-JT |
| Type | PR1810 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 50 m/min | S |
| GG (G) | egnet | 180 m/min | K |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |
| Luft | egnet | | |