


**Fræsevendeskærsplatte SOMT.....ER-FL, til high-feed-fræser, PR1810****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222091 10
GTIN	4960664026883
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

Anvendelse:

FL-geometrien (overfladeorienteret) er 1. valg ved skubning på maskiner med lav ydelse. Må ikke anvendes til Helix-, dyk- og konturfræsning eller ved stejle vægge.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Plattestyrke E	4,76 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,5 – 2 mm
Vendeplattestørrelse	10
Type	GG
Programmeringsradius ved a_p maks.	3 mm
Hjørneradius	2 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT100420-ER-FL
Type	PR1810
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdatabl

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		