

**DC.T 070204, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260382 CA6525
GTIN	4960664589234
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 070204 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	MQ
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning