

**Drejevendeskersplatte DC.T 070202, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 PR1425
GTIN	4960664639540
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 150 m/min
Tilspænding f	0,03 - 0,12 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,05 - 1,2 mm
Spånbryder	MFP-GF
Hjørneradius	0,2 mm
Type	PR1425
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskersplatte	DCGT 070202
Antal skift/skær	2

Datablad

Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning