

**DC.T 070202, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 CA6525
GTIN	4960664589227
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 070202 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MQ

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbryder	MQ
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning