


Garant**DC.T 11T302, Type: HB7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T302 HB7310 Type: HB7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 4 mmTilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AM
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	N

Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning