

**DCMT 11T308, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260387 SW05
GTIN	4960664629626
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DCMT 11T308 SW05 Type: SW05
Spånbryder: MQ
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 100 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 100 m/min
Spånbryder	MQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	Ti
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm

Type	SW05
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning