

**Garant****DC.T 070202, Type: HU7310**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbrøder	AM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning