


**CNMG 120416, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbryder	PMG
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

