




Drejevendeskersplatte CNMG 120408, til skrubbebearbejdning, Type: CA125P



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Spånryder	PH
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA125P
Slet-/skrubbebearbejdning	Skrubbebearbejdning
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Skærebetingelse	let afbrudt

Primær anvendelse	P
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning