


**CNMG 160612, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Spånryder	PH
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning