


**CNMG 190608, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190608
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Type	CA125P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånryder	PH

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning