

**DNMG 150604, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Antal skift/skær	4
Type	CA125P
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Spånbryder	PQ
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning