


**DNMG 150604, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Type	CA125P
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbyrder	PMG
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150604
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning