

**DNMG 150608, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	PH
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning