

**VNMG 160404, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Type	CA125P
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Antal skift/skær	4
Spånbrøder	PQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning