


**WNMG 080416, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,6 mm
Type	CA125P
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Skæremateriale	HM
Spånryder	PMG
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080416
Tolerance	M

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse

150 - 320 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning