

**CCMT 09T308, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA125P
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	HQ
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte

CCMT09T308-HQ CA125P

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning