


**CCMT 09T302, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 260 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt

Spånbryder	GK
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning