


**CCMT 060202, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 260 m/min
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Hjørneradius	0,2 mm
Type	CA125P
Spånryder	GK
Skærebetingelse	let afbrudt

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning